


SKINTOP® BT

SKINTOP® BT, polyamide cable gland with reliable bending and anti-kink protection for cable conservation, for moving machine parts



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
Kabelvård
Funktionell tillförlitlighet
För att skydda flexibla kablar

Användningsområden

Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
Handhållen enhet
Apparatkonstruktion
Ljus- och ljudapplikationer
Rörliga maskindelar

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BT

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

PG-anslutningsgånga enligt DIN 40430

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21

Färg:

Silvergrå (RAL 7001)

Material:

Material: Polyamid
Tätning: CR

Skyddsklass:

IP 68 - 5 bar

Temperaturområde:

-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® BT

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® BT silvergrå						
53015410	PG 9	3,5 - 8	19	42.9	8	100
53015420	PG 11	4 - 10	22	47.7	8	100
53015430	PG 13,5	6 - 12	24	52.0	9	50
53015440	PG 16	9 - 14	27	55.9	10	50
53015450	PG 21	13 - 18	33	64.4	11	50