

## SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, increased oil-resistant polyamide cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection and strain relief



God kemisk resistens



Brett kabelomfång



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

### Fördelar

Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet

Permanent vibrationskydd

Optimal dragavlastning

Brett, variabelt klämområde

Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

### Användningsområden

Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling

Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Solceller

Automation

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST

### Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

### Design

PG-anslutningsgånga enligt DIN 40430

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Material: Polyamid Tätning: CR
Materialprov:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Temperaturområde:	Dynamisk: -20 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SKINTOP® ST**

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
<b>SKINTOP® ST silvergrå</b>							
53015000	1460636	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8	100
53015010	1460638	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8	100
53015020	1460640	PG 11	4 - 10	22	38.0	8	100
53015030	1460642	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9	100
53015040	1460644	PG 16	9 - 14	27	44.0	10	50
53015050	1460646	PG 21	13 - 18	33	49.0	11	50
53015060	1460648	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7	25
53015070	1460650	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3	10
53015080	1460652	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4	5
53015090	1460654	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3	5
<b>SKINTOP® ST svart</b>							
53015200	-	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8	100
53015210	-	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8	100
53015220	-	PG 11	4 - 10	22	38.0	8	100
53015230	-	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9	100
53015240	-	PG 16	9 - 14	27	44.0	10	50
53015250	-	PG 21	13 - 18	33	49.0	11	50
53015260	-	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7	25
53015270	-	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3	10
53015280	-	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4	5
53015290	-	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3	5
<b>SKINTOP® ST ljusgrå</b>							
53018000	-	PG 7	2,5 - 6,5	15	32.0	7,8	100
53018010	-	PG 9	3,5 - 8	19	36.0	8	100
53018020	-	PG 11	4 - 10	22	38.0	8	100
53018030	-	PG 13,5	6 - 12	24	41.0	9	100
53018040	-	PG 16	9 - 14	27	44.0	10	50
53018050	-	PG 21	13 - 18	33	49.0	11	50
53018060	-	PG 29	14 - 25	42	56.0	10,7	25
53018070	-	PG 36	24 - 32	53	66.0	13,3	10
53018080	-	PG 42	35 - 38	60	68.0	13,4	5
53018090	-	PG 48	39 - 44	65	69.0	14,3	5

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## SKINTOP® ST

