

SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, increased oil-resistant polyamide cable gland with wide, variable clamping ranges and reducing seal insert



God kemisk resistens



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet

Permanent vibrationsskydd

Brett, variabelt klämområde

Optimal dragavlastning

Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Användningsområden

Med reduceringsstängningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

PG-anslutningsgंगा enligt DIN 40430

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Material: Polyamid Tätning: CR
Materialprov:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Temperaturområde:	Dynamisk: -20 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® STR

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® STR silvergrå						
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8	100
53015110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8	100
53015120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8	100
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9	100
53015140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10	50
53015150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11	50
53015160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7	25
53015170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3	10
53015180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4	5
53015190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3	5
SKINTOP® STR svart						
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8	100
53015310	PG 9	2 - 6	19	36.0	8	100
53015320	PG 11	2 - 7	22	38.0	8	100
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9	100
53015340	PG 16	6 - 12	27	44.0	10	50
53015350	PG 21	9 - 16	33	49.0	11	50
53015360	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7	25
53015370	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3	10
53015380	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4	5
53015390	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3	5
SKINTOP® STR ljusgrå						
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	7,8	100
53018110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8	100
53018120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8	100
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9	100
53018140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10	50
53018150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11	50
53018160	PG 29	11 - 20	42	56.0	10,7	25
53018170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13,3	10
53018180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13,4	5
53018190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14,3	5

SKINTOP® STR

