


SKINDICHT® A-PG/M

SKINDICHT® A-PG/M Adapter from PG outer thread to M inner thread



Fördelar

Möjliggör enkel övergång från en PG-yttergånga till metrisk innergånga.

Användningsområden

Kåpor
Industriella kontaktdon
Maskiner

Design

PG-gänga

Design

Form A = hög
Form B = platt

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg:

Ljusgrå (RAL 7035)

Material:

Polyamid, glasfiberförstärkt

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® A-PG/M

Art nr	E-nummer	Form	Gänga, hane PG	Gänga, hona M2	Nyckelvidd (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® A-PG/M						
52100320	1477110	A	PG 7	12 x 1,5	16	25
52100321	1477111	A	PG 7	16 x 1,5	20	25
52100322	1477112	A	PG 9	12 x 1,5	20	25
52100323	1477113	A	PG 9	16 x 1,5	20	25
52100324	1477114	A	PG 9	20 x 1,5	24	25
52100325	1477115	A	PG 11	16 x 1,5	22	25
52100326	1477116	A	PG 11	20 x 1,5	24	25
52100327	1477117	A	PG 11	25 x 1,5	29	25
52100328	1477118	A	PG 13,5	16 x 1,5	24	25
52100329	1477119	A	PG 13,5	20 x 1,5	24	25
52100330	1477120	A	PG 13,5	25 x 1,5	29	25
52100331	1477121	A	PG 16	20 x 1,5	27	25
52100332	1477122	A	PG 16	25 x 1,5	29	25
52100333	1477123	A	PG 16	32 x 1,5	36	25
52100334	1477124	A	PG 21	25 x 1,5	33	10
52100335	1477125	A	PG 21	32 x 1,5	36	10
52100336	1477126	A	PG 21	40 x 1,5	46	10
52100337	1477127	B	PG 29	32 x 1,5	42	10
52100338	1477128	A	PG 29	40 x 1,5	46	10
52100339	1477129	A	PG 29	50 x 1,5	55	10
52100340	1477130	B	PG 36	40 x 1,5	53	10
52100341	1477131	A	PG 36	50 x 1,5	55	10
52100342	1477132	A	PG 36	63 x 1,5	68	10
52100343	1477133	B	PG 42	40 x 1,5	60	5
52100344	1477134	A	PG 42	50 x 1,5	60	5
52100345	1477135	A	PG 42	63 x 1,5	68	5
52100346	1477136	B	PG 48	50 x 1,5	65	5
52100347	-	A	PG 48	63 x 1,5	68	5