

## SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adapter, möjliggör enkel övergång från metrisk yttergånga till PG-innergånga



Mekanisk resistens



Robust

### Fördelar

Möjliggör en enkel övergång från en metrisk yttergånga till en PG-innergånga.

Tål temperaturer upp till +200 °C.

Tillgänglig för gängstorlekar upp till PG42 respektive M63.

Form A i räfflat utförande för enkel införing av adaptern även i oljig miljö; Form B i jämn utförande.

Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produkttegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

### Användningsområden

För applikationer där olika gängor används.

Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Lämplig för utomhusanvändning.

### Design

Metrisk anslutningsgånga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Vid förfrågan:

med o-ring

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60 °C till +200 °C

### Observera

Senaste uppdatering (06.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® MA-M/PG

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SKINDICHT® MA-M/PG**

| Art nr               | E-nummer | Gänga, hane M1 | Gänga, hona PG | Antal / förp. |
|----------------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| SKINDICHT® MA-M / PG |          |                |                |               |
| 52104200             | 1476781  | 16 x 1,5       | 7              | 100           |
| 52104210             | 1476782  | 20 x 1,5       | 9              | 50            |
| 52104220             | 1476783  | 25 x 1,5       | 11             | 50            |
| 52104230             | 1476784  | 25 x 1,5       | 13,5           | 50            |
| 52104240             | 1476785  | 25 x 1,5       | 16             | 50            |
| 52104250             | 1476786  | 32 x 1,5       | 16             | 25            |
| 52104260             | 1476787  | 32 x 1,5       | 21             | 25            |
| 52104270             | -        | 40 x 1,5       | 21             | 25            |
| 52104280             | 1476788  | 50 x 1,5       | 29             | 10            |
| 52104290             | 1476789  | 63 x 1,5       | 36             | 10            |
| 52104300             | 1476790  | 63 x 1,5       | 42             | 10            |