


SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, polyamide, glass fibre-reinforced enlargers with PG connection thread, with supporting surface for spanner



Utrymmeskrav

Fördelar

Möjliggör användning av förskruvning med större anslutningsgängor än befintliga gängade hål
Montering med blocknyckel
Kragmutter som undviker repor på kapslingen efter blocknyckel

Användningsområden

Maskiner
Enheter
Kåpor

Design

PG-gänga
Första siffran: utvändig gänga andra siffran: invändig gänga

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Färg:	Ljusgrå (RAL 7035)
Material:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Temperaturområde:	-40°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® EKU

Art nr	Benämning/storlek	Antal / förp.
SKINDICHT® EKU		
52025200	EKU 7/9	100
51731000	EKU 9/11	100
51731010	EKU 11/13,5	100
51731020	EKU 13,5/16	100
51731030	EKU 16/21	50
51731040	EKU 21/29	25
52025210	EKU 29/36	25
52025220	EKU 36/42	25
52025230	EKU 42/48	25