

SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, PG-kontramutter för tunnväggiga kåpor utan gänga, för att låsa en förskruvning på insidan av applikationen.



Fördelar

Tillgänglig i storlekarna PG7 till PG48.

Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produkttegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

För att låsa en SKINTOP®/SKINDICHT® kabelförskruvning på insidan av applikationen (t.ex. kåpa).

För tunnväggiga kåpor utan gänga, som endast tillåter ett genomgående hål.

Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Design

PG-gänga

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SM

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Höjd (mm)	Nyckelvidd (mm)	Mått bortre hörn	Antal / förp.
SKINDICHT® SM						
52003490	1466190	PG 7	2.8	15	16,6	100
52003500	1466191	PG 9	2.8	18	20	100
52003510	1466192	PG 11	3.0	21	23,5	100
52003520	1466193	PG 13,5	3.0	23	25,5	100
52003530	1466194	PG 16	3.0	26	29	100
52003540	1466195	PG 21	3.5	32	35,5	50
52003550	1466196	PG 29	4.0	41	45	50
52003560	1466197	PG 36	5.0	51	56	25
52003570	1466198	PG 42	5.0	60	65	25
52003580	1466199	PG 48	5.5	64	69	25
52003490LF	-	PG 7	2.8	15	16,6	100
52003500LF	-	PG 9	2.8	18	20	100
52003510LF	-	PG 11	3.0	21	23,5	100
52003520LF	-	PG 13,5	3.0	23	25,5	100
52003530LF	-	PG 16	3.0	26	29	100
52003540LF	-	PG 21	3.5	32	35,5	50
52003550LF	-	PG 29	4.0	41	45	50
52003560LF	-	PG 36	5.0	51	56	25
52003570LF	-	PG 42	5.0	60	65	25
52003580LF	-	PG 48	5.5	64	69	25