


## SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, polystyrene counter nuts with PG connection thread, for locking cable glands in boreholes without thread



### Fördelar

Kragmutter som undviker repor på kapslingen efter blocknyckel

### Användningsområden

För att låsa SKINDICHT®-förskruvningar i borrhål utan gänga.

### Design

PG-gänga

### Övrigt

SKINTOP® GMP-GL kontramuttrar rekommenderas om det finns hög mekanisk belastning och, om höga vridmoment för åtdragning krävs

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband

Färg:

Ljusgrå (RAL 7035)

Material:

Polystyren

Temperaturområde:

-20°C till +70°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SKINDICHT® GMK**

Art nr	Benämning/storlek	Höjd (mm)	Nyckelvidd (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® GMK				
52000110	PG 7	5.0	19	100
52000120	PG 9	5.0	22	100
52000130	PG 11	5.0	24	100
52000140	PG 13,5	6.0	27	100
52000150	PG 16	6.0	30	100
52000160	PG 21	7.0	36	50
52000170	PG 29	7.0	46	50
52000180	PG 36	8.0	60	25
52000190	PG 42	8.0	65	25
52000200	PG 48	8.0	70	25

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16