

SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, kontramutter av glasfiber förstärkt polyamid



Monteringstid



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet
Kragmutter som undviker repor på kapslingen efter blocknyckel

Användningsområden

För att låsa SKINTOP® förskruvningar i borrhål utan gänga

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

PG-gänga

Övrigt

UL-godkänd endast vid användning tillsammans med UL-godkänd SKINTOP®-förskruvning av polyamid
Utformad för användning med SKINTOP® ST(R)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL

Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Vid förfrågan:	Tillgänglig utan krage (utan stödkant för monteringsverktyg)
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® GMP-GL

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Nyckelvidd (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® GMP-GL silvergrå med krage				
53019000	1466450	PG 7	19	100
53019010	1466451	PG 9	22	100
53019020	1466452	PG 11	24	100
53019030	1466453	PG 13,5	27	100
53019040	1466454	PG 16	30	100
53019050	1466455	PG 21	36	50
53019060	1466456	PG 29	46	50
53019070	1466457	PG 36	60	25
53019080	1466458	PG 42	65	25
53019090	1466459	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL svart med krage				
53019200	-	PG 7	19	100
53019210	-	PG 9	22	100
53019220	-	PG 11	24	100
53019230	-	PG 13,5	27	100
53019240	-	PG 16	30	100
53019250	-	PG 21	36	50
53019260	-	PG 29	46	50
53019270	-	PG 36	60	25
53019280	-	PG 42	65	25
53019290	-	PG 48	70	25
SKINTOP® GMP-GL ljusgrå med krage				
53019001	-	PG 7	19	100
53019011	-	PG 9	22	100
53019021	-	PG 11	24	100
53019031	-	PG 13,5	27	100
53019041	-	PG 16	30	100
53019051	-	PG 21	36	50
53019061	-	PG 29	46	50
53019071	-	PG 36	60	25
53019081	-	PG 42	65	25
53019091	-	PG 48	70	25

SKINTOP® GMP-GL