

SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, kontramutter av glasfiber förstärkt polyamid

Fördelar

Glasfiberförstärkt för maximal mekanisk stabilitet
Kragmutter som undviker repor på kapslingen efter blocknyckel

Användningsområden

För att låsa SKINTOP® förskruvningar i borrhål utan gänga

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

PG-gänga

Övrigt

UL-godkänd endast vid användning tillsammans med UL-godkänd SKINTOP®-förskruvning av polyamid
Utformad för användning med SKINTOP® ST(R)

Tekniska data

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning |
| Vid förfrågan: | Tillgänglig utan krage (utan stödkant för monteringsverktyg) |
| Färg: | Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig |
| Material: | Polyamid, glasfiberförstärkt |
| Temperaturområde: | -20°C till +100°C |

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® GMP-GL

| Art nr | E-nummer | Benämning/storlek | Nyckelvidd (mm) | Antal / förp. |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|
| SKINTOP® GMP-GL silvergrå med krage | | | | |
| 53019000 | 1466450 | PG 7 | 19 | 100 |
| 53019010 | 1466451 | PG 9 | 22 | 100 |
| 53019020 | 1466452 | PG 11 | 24 | 100 |
| 53019030 | 1466453 | PG 13,5 | 27 | 100 |
| 53019040 | 1466454 | PG 16 | 30 | 100 |
| 53019050 | 1466455 | PG 21 | 36 | 50 |
| 53019060 | 1466456 | PG 29 | 46 | 50 |
| 53019070 | 1466457 | PG 36 | 60 | 25 |
| 53019080 | 1466458 | PG 42 | 65 | 25 |
| 53019090 | 1466459 | PG 48 | 70 | 25 |
| SKINTOP® GMP-GL svart med krage | | | | |
| 53019200 | - | PG 7 | 19 | 100 |
| 53019210 | - | PG 9 | 22 | 100 |
| 53019220 | - | PG 11 | 24 | 100 |
| 53019230 | - | PG 13,5 | 27 | 100 |
| 53019240 | - | PG 16 | 30 | 100 |
| 53019250 | - | PG 21 | 36 | 50 |
| 53019260 | - | PG 29 | 46 | 50 |
| 53019270 | - | PG 36 | 60 | 25 |
| 53019280 | - | PG 42 | 65 | 25 |
| 53019290 | - | PG 48 | 70 | 25 |
| SKINTOP® GMP-GL ljusgrå med krage | | | | |
| 53019001 | - | PG 7 | 19 | 100 |
| 53019011 | - | PG 9 | 22 | 100 |
| 53019021 | - | PG 11 | 24 | 100 |
| 53019031 | - | PG 13,5 | 27 | 100 |
| 53019041 | - | PG 16 | 30 | 100 |
| 53019051 | - | PG 21 | 36 | 50 |
| 53019061 | - | PG 29 | 46 | 50 |
| 53019071 | - | PG 36 | 60 | 25 |
| 53019081 | - | PG 42 | 65 | 25 |
| 53019091 | - | PG 48 | 70 | 25 |

Senaste uppdatering (26.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16