

## SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, incised sealing rings for high temperatures, resistant to oils, solvents, acids and chemicals



Temperaturbeständig

### Fördelar

En packning för flera kabeldiametrar  
Enkel att skära ut de olika inskärningarna med hjälp av en kniv.  
För höga temperaturer  
Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier

### Användningsområden

FKM-inskärningstätning för SKINDICHT® kabelförskruvningar

### Övrigt

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

### Tekniska data

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001181<br>ETIM 5.0 Class-Description: Tätningsring |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001181<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningsring |
| Färg:                  | Röd brun                                                                |
| Material:              | FKM                                                                     |
| Temperaturområde:      | -20°C till +200°C                                                       |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SKINDICHT® EV**

| Art nr        | Benämning/storlek | Kabeldiameter x borrhål (mm) | Tjocklek (mm) | Yttre Ø (mm) | Antal / förp. |
|---------------|-------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| SKINDICHT® EV |                   |                              |               |              |               |
| 52010340      | EV 11             | 7/10/12,5                    | 6.0           | 16.5         | 50            |
| 52010350      | EV 13,5           | 7/10,5/13/16                 | 6.5           | 18.5         | 50            |
| 52010360      | EV 16             | 8/10,5/13,5/16               | 7.5           | 20.5         | 50            |
| 52010370      | EV 21             | 11/15/18/20                  | 8.0           | 26.0         | 25            |
| 52010380      | EV 29             | 19/23/27/31                  | 9.5           | 35.0         | 25            |
| 52010390      | EV 36             | 25/28/31/35                  | 12.0          | 45.0         | 25            |
| 52010410      | EV 42             | 35,5/39/42,5/46              | 14.0          | 52.0         | 25            |