

SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, incised sealing rings for high temperatures, resistant to oils, solvents, acids and chemicals



Temperaturbeständig

Fördelar

En packning för flera kabeldiametrar
Enkel att skära ut de olika inskärningarna med hjälp av en kniv.
För höga temperaturer
Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier

Användningsområden

FKM-inskärningstätning för SKINDICHT® kabelförskruvningar

Övrigt

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: Tätningsring
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningsring
Färg:	Röd brun
Material:	FKM
Temperaturområde:	-20°C till +200°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® EV

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter x borrhål (mm)	Tjocklek (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® EV					
52010340	EV 11	7/10/12,5	6.0	16.5	50
52010350	EV 13,5	7/10,5/13/16	6.5	18.5	50
52010360	EV 16	8/10,5/13,5/16	7.5	20.5	50
52010370	EV 21	11/15/18/20	8.0	26.0	25
52010380	EV 29	19/23/27/31	9.5	35.0	25
52010390	EV 36	25/28/31/35	12.0	45.0	25
52010410	EV 42	35,5/39/42,5/46	14.0	52.0	25