

SKINDICHT® SHV kontätning

SKINDICHT® SHV kontätning



God kemisk resistens



Syreresistent



Temperaturbeständig

Fördelar

SKINDICHT® SHV CR beständig mot olja, damm och vatten

SKINDICHT® SHV FKM för höga temperaturer

SKINDICHT® SHV FKM beständig mot olja, lösningsmedel, syror och kemikalier

Användningsområden

Tätningsskon till SKINDICHT® förskruvningar.

Övrigt

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000451

ETIM 5.0 Class-Description: Insticksstöd för kabel

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000451

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insticksstöd för kabel

Färg:

CR: svart

FKM: röd

Material:

CR

FKM

Temperaturområde:

CR: -20°C till +80°C

FKM: -20°C till +200°C

Observera

Senaste uppdatering (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHV kontätning

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SHV kontätning

Art nr	PG-storlek/fri öppning	Inner-Ø (mm)	Längd (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SHV CR				
52021120	SHV 7/ 5.0	5.0	13.8	100
52021130	SHV 9/ 6.0	6.0	14.8	100
52021140	SHV 9/ 7.0	7.0	14.8	100
52021150	SHV 11/ 7.0	7.0	17.5	100
52021160	SHV 11/ 9.0	9.0	17.0	100
52021180	SHV13,5/ 9.0	9.0	18.5	100
52021170	SHV13,5/ 11.0	11.0	18.5	100
52021190	SHV 16/ 11.0	11.0	19.5	50
52021200	SHV 16/ 13.0	13.0	19.5	50
52021210	SHV 16/ 15.0	15.0	19.5	50
52024460	SHV 21/ 16.0	16.0	19.8	50
52021220	SHV 21/ 18.0	18.0	19.8	50
52021230	SHV 21/ 20.0	20.0	19.8	50
52021240	SHV 29/ 22.0	22.0	24.0	25
52021250	SHV 29/ 24.0	24.0	24.0	25
52021260	SHV 29/ 26.0	26.0	24.0	25
SKINDICHT® SHV FKM				
52021259	SHV 7/ 5.0	5.0	13.8	100
52021146	SHV 9/ 6.0	6.0	14.8	100
52021261	SHV 9/ 7.0	7.0	14.8	100
52021262	SHV 11/ 7.0	7.0	17.5	100
52021263	SHV 11/ 9.0	9.0	17.0	100
52021271	SHV 13,5/ 9.0	9.0	18.5	100
52021272	SHV 13,5/ 11.0	11.0	18.5	100
52021265	SHV 16/ 13.0	13.0	19.5	50
52021269	SHV 16/ 15.0	15.0	19.5	50
52021268	SHV 21/ 18.0	18.0	19.5	50
52021266	SHV 21/ 20.0	20.0	19.8	50
52021267	SHV 29/ 22.0	22.0	19.8	50

Senaste uppdatering (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16