

## SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, anti-kink sleeves for improved protection against kinking



### Fördelar

Alternativa böjskydd

### Användningsområden

Knäckskydd för bättre skydd mot böjning i SKINDICHT® förskruvningar.

### Övrigt

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000451 ETIM 5.0 Class-Description: Insticksstöd för kabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000451 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insticksstöd för kabel
Färg:	Svart
Material:	CR
Temperaturområde:	-20°C till +80°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SKINDICHT® SNR**

Art nr	Extern/intern PG-storlek	Max kabel-Ø (mm)	Min kabel-Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SNR				
52001970	7/ 5.0	5	3,5	100
52001980	9/ 7.0	7	5,5	100
52001990	11/ 7.0	7	5,5	100
52002000	11/ 9.0	9	7,5	100
52002010	13.5/ 9.0	9	7,5	100
52002020	13.5/ 11.0	11	9	100
52002030	13.5/ 13.0	13	11	100
52002040	16/ 13.0	13	11,5	100
52002050	16/ 15.0	15	13	100
52002060	21/ 15.0	15	13,5	50
52002070	21/ 17.0	17	15	50
52002080	21/ 19.0	19	17	50
52002090	21/ 20.0	20	18	50
52002100	29/ 20.0	20	18	25
52002110	29/ 23.0	23	21	25
52002120	29/ 25.0	25	23	25
52002130	36/ 26.0	26	23	25
52002140	36/ 30.0	30	27	25
52002150	36/ 33.0	33	30	25
52002160	36/ 35.0	35	32	25
52002170	42/ 35.0	35	32	10
52002180	42/ 38.0	38	35	10
52002190	42/ 40.0	40	36	10
52002200	48/ 40.0	40	36	10
52002210	48/ 44.0	44	40	10

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16