

SKINDICHT® O-ring NBR PG-gänga

SKINDICHT® O-ring NBR PG-gänga, tättningsring, beständig mot olja, damm och vatten, för säker tätning, ozon- och UV-beständig



UV-beständig

Fördelar

Resistent mot olja, stoft och vatten

Användningsområden

För en pålitlig tätning mot främmande föremål och vätskor vid förskruvningens anslutningsgänga eller liknande komponenter.

Övrigt

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Class-Description: Tättningsring

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tättningsring

Färg:

Svart

Material:

NBR

Temperaturområde:

-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT®O-ring NBR PG-gänga

Art nr	Benämning/storlek	Inre Ø x tjocklek Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® O-Ring NBR			
53001010	PG 7	10.0 x 1.5	100
53102011	PG 9	13.0 x 1.5	100
53001020	PG 11	16.0 x 1.5	100
52005740	PG 13,5	18.0 x 1.5	100
53001030	PG 16	20.0 x 1.5	100
52005750	PG 21	26.0 x 2.0	100
53001040	PG 29	34.0 x 2.0	50
52005760	PG 36	44.0 x 2.0	50
53001050	PG 42	50.0 x 2.0	50
52005770	PG 48	55.0 x 2.0	50