

SKINDICHT® E

SKINDICHT® E, CR incised sealing ring for several clamping ranges, rings can be individually adapted to various cable diameters



Fördelar

En packning för flera kabeldiametrar
Enkel att skära ut de olika inskärningarna med hjälp av en kniv.

Användningsområden

Tätningssring med infasning till SKINDICHT® förskruvningar

Övrigt

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 Class-Description: Tätningssring
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningssring
Färg:	Svart
Material:	CR
Temperaturområde:	-20 °C till +80 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® E

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter x borrhål (mm)	Tjocklek (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® E					
52005780	E 9	13,5 x 5/8	5.5	13.5	250
52003690	E11	16,5 x 7/10/12,5	6.0	16.5	250
52003700	E 13,5	18,5 x 7/10,5/13/16	6.5	18.5	250
52003710	E 16	20,5 x 8/10,5/13,5/16	7.5	20.5	250
52003720	E 21	26,0 x 11/15/18/20	8.0	26.0	100
52003730	E 29	35,0 x 19/23/27/31	9.5	35.0	100
52003740	E 36	45,0 x 25/28/31/35	12.0	45.0	50
52005790	E 42	52,0 x 35,5/39/42,5/46	14.0	52.0	50
52005800	E 48	57,0 x 40,5/44/47/50,5	14.0	57.0	50

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16