

SKINDICHT® JT PTFE PG

SKINDICHT® JT PTFE PG, sealing ring, suitable for foodstuffs, PG thread, resistant to oil, water, alkaline solutions, acids, solvents



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Syresistent



Temperaturbeständig

Fördelar

Beständig mot olja, vatten, basiska lösningar, syror, lösningsmedel osv.

Lämplig för livsmedel

Användningsområden

PTFE tätningsskiva för SKINTOP® och SKINDICHT® förskruvningar

Övrigt

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Class-Description: Tättningsring

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tättningsring

Färg:

Vit

Material:

PTFE

Temperaturområde:

-120°C till +250°C

Kortvarigt: upp till +300°C

SKINDICHT® JT PTFE PG

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® JT PTFE PG

Art nr	Benämning/storlek	Invändig Ø/utvändig Ø (mm)	Tjocklek (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® JT PTFE					
53801035	PG 7	12.5 / 16.5	2.0	16.5	100
53801045	PG 9	15.2 / 19.0	2.0	19.0	100
53801055	PG 11	18.6 / 22.5	2.0	22.5	100
53801065	PG 13,5	20.4 / 25.0	2.0	25.0	100
53801075	PG 16	22.5 / 27.0	2.0	27.0	100
53801085	PG 21	28.3 / 33.5	3.0	33.5	50
53801095	PG 29	37.0 / 43.5	3.0	43.5	50
53801105	PG 36	47.0 / 55.0	3.0	55.0	25
53801115	PG 42	54.0 / 63.0	3.0	63.0	25
53801125	PG 48	59.3 / 69.0	3.0	69.0	25