

SKINTOP® DIX

SKINTOP® DIX, ersätter vanliga tätningen i SKINTOP®-förskruvningen så att flera tunna kablar eller ledningar istället kan monteras



Monteringstid



Tillförlitlighet



Temperaturbeständig

Fördelar

Enkel genomföring av flera kablar i en förskruvning

Högre packningsdensitet möjliggör konstruktion med mindre delar

Användningsområden

För användning i SKINTOP® förskruvningar.

En flerhålspackning som används istället för standardpackningen.

Övrigt

IP68 går att uppnå när alla öppningar är stängda och alla hål är optimalt använda, dvs. vid användning av kablar med nominell diameter och/eller SKINTOP® DIX-DV tätningspluggar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Färg:

Naturell

Material:

Silikon

Skyddsklass:

IP 54

Temperaturområde:

-40°C till +100°C

SKINTOP® DIX

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® DIX

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	PG-gänga	Antal kablar x kabel Ø	Antal / förp.
SKINTOP® DIX					
53607225	1457695	DIX 7225	7	2 x 2.5	100
53607417	1457696	DIX 7417	7	4 x 1.7	100
53609230	1457697	DIX 9230	9	2 x 3.0	100
53611225	1457698	DIX 11225	11	2 x 2.5	100
53611330	1457699	DIX 11330	11	3 x 3.0	100
53611240	1457700	DIX 11240	11	2 x 4.0	100
53611430	1457701	DIX 11430	11	4 x 3.0	100
53613250	1457702	DIX 13250	13.5	2 x 5.0	100
53613340	1457703	DIX 13340	13.5	3 x 4.0	100
53613440	1457704	DIX 13440	13.5	4 x 4.0	100
53616140	1457705	DIX 16140	16	1 x 4.0	50
53616225	1457706	DIX 16225	16	2 x 2.5	50
53616240	1460300	DIX 16240	16	2 x 4.0	50
53616340	1457707	DIX 16340	16	3 x 4.0	50
53616350	1457708	DIX 16350	16	3 x 5.0	50
53616440	1457709	DIX 16440	16	4 x 4.0	50
53616540	1457710	DIX 16540	16	5 x 4.0	50
53616450	1460301	DIX 16450	16	4 x 5.0	50
53616356	1457711	DIX 16356	16	3 x 5.6	50
53616260	1460302	DIX 16260	16	2 x 6.0	50
53616360	1460303	DIX 16360	16	3 x 6.0	50
53621550	1457712	DIX 21550	21	5 x 5.0	50
53621460	1457713	DIX 21460	21	4 x 6.0	50
53621640	1457714	DIX 21640	21	6 x 4.0	50
53621270	1457715	DIX 21270	21	2 x 7.0	50
53621370	1457716	DIX 21370	21	3 x 7.0	50
53621280	1457717	DIX 21280	21	2 x 8.0	50
53621380	1457718	DIX 21380	21	3 x 8.0	50
53629556	1457719	DIX 29556	29	5 x 5.6	50
53629470	1457720	DIX 29470	29	4 x 7.0	50
53629570	1457721	DIX 29570	29	5 x 7.0	50
53629480	1457722	DIX 29480	29	4 x 8.0	50
53629290	1457723	DIX 29290	29	2 x 9.0	50
53629390	1457724	DIX 29390	29	3 x 9.0	50

SKINTOP® DIX

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	PG-gänga	Antal kablar x kabel Ø	Antal / förp.
53629490	1457725	DIX 29490	29	4 x 9.0	50
53629675	1457726	DIX 29675	29	6 x 7.5	50