

SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, PG multiple sealing inserts, prevents humidity from seeping in, as protection of unused connection points



Monteringstid



Tillförlitlighet

Fördelar

Förhindrar att fukt kryper in i kapslingen

Användningsområden

These seals are placed into the sealing ring of the SKINTOP® cable glands

Används som skydd innan kabel installerats

Skydd av oanvända anslutningspunkter

Övrigt

Vid korrekt och professionell montering kan skyddsklass IP 68 uppnås

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Färg:

Svart

Material:

CR

Temperaturområde:

-30°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DV

Art nr	Benämning/storlek	PL_DYN_DURCHMESSER	Höjd (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® DV				
53800640	DV 7	7.0	6.5	500
53800641	DV 9	8.5	7.5	500
53800579	DV 11	10.5	8.5	250
53800583	DV 13,5	12.5	8.5	250
53800642	DV 16	14.5	9.0	250
53800643	DV 21	18.5	11.0	100