

## SKINMATIC® GB-M

SKINMATIC® GB-M, metric mounting tool for cutting metric threads



### Användningsområden

För skärning av metriska gängor

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000945  
ETIM 5.0 Class-Description: Borr

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000945  
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Borr

Material:

HSSE

### Observera

RoHS-direktivet gäller inte.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**SKINMATIC® GB-M**

Art nr	Benämning/storlek	Borrlängd (mm)	Total längd, C mm	Antal / förp.
SKINMATIC® GB-M				
61791282	M 32 x 1,5	28	150.0	1
61791283	M 40 x 1,5	28	170.0	1
61791284	M 50 x 1,5	32	190.0	1

Senaste uppdatering (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16