


## RJ45-kontakt Cat.6A Hirose TM31

Kontakttyp RJ45 Cat.6A, klass EA upp till 500 MHz

RJ45-kontakttyp för Channel Class EA upp till 500 MHz.



### Användningsområden

RJ45-kontakt Cat.6A Hirose TM31

För dataöverföringshastigheter upp till 500 MHz (Channel Class EA)

### Produktegenskaper

Channel class EA upp till 500 MHz (Cat.6A)

För ledarisolering 0,9 - 1,0 mm

Yttre diameter maximalt 6,6 mm

Enkel att montera

### Design

Kontakt (inklusive böjskydd och styrplåt)

Lämplig för flertrådiga ledare: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7

Helt skärmad

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Skyddsklass:

IP 20

Omgivningstemperatur (drift):

-25 till +60 °C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**RJ45-kontakt Cat.6A Hirose TM31**

Art nr	Benämning
24441256	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A GY
24441258	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A BK
24441259	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A RD
24441260	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A GN
24441261	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A BU
24441262	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A YE

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16