

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

RJ45 kontakt i IP68 kåpa

Field mountable Industrial Ethernet circular connector IP68 with color coding according to T568B qualified for 10 Gigabit

Info

Cat 6A, enligt ISO/IEC 11801

installation utan verktyg



Produktegenskaper

Kåpa: nickelpåterad mässing

Lämplig för 10 Gbit/s Ethernet

Lämplig för flertrådiga ledare med AWG27/7 -22/7 och för solida ledare med AWG26/1- 22/1

Standarder/Godkännanden

UL-listad (E-File E353543)

Cat.6a enligt ISO/IEC 11801

RJ45 enligt IEC 60603-7-51

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sensor-aktor-stickkontakt

Skyddsklass:

IP 68

Omgivningstemperatur (drift):

-40°C till +85°C

Rund kåpa: -40°C till +85°C (skärmad version)

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

Art nr	Benämning
Kåpa för för RJ45 kontakt, inkl 217006011	
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
Skyddslock till RJ45-kontakt	
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
Kåpa för för RJ45 kontakt, inkl 217006012	
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Skyddslock till RJ45-uttag	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

Senaste uppdatering (08.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

