


Kontakt RJ45 Cat 5e Hirose TM11

RJ45 field mountable connector, qualified for 100Mbit - data transmission suitable for industrial environment and Officearea
Hirose TM11



Produktegenskaper

Lämplig för fintrådig ledare (AWG24-27)
Anslutningsätt: Krimpring
Ledarisolering: cirka 0,9-1,0 mm
Maximal diameter, yttermantel: 5,8 mm
Böjskydd: beige
Satsen innehåller: RJ-kontakt, vikskyddshylsa och styrplåt
Skärmad version

Tekniska data

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Observera

Hirose är ett registrerat varumärke som tillhör HIROSE ELECTRIC Group

Andra färger finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Kontakt RJ45 Cat 5e Hirose TM11

Art nr	Benämning
CE6321	Kontakt RJ45 Cat 5e Hirose TM11

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16