


RJ45-kontakt Cat.6A Hirose TM31

Kontaktidon RJ45 Cat.6A, klass EA upp till 500 MHz

RJ45-kontaktidon för Channel Class EA upp till 500 MHz.



Användningsområden

RJ45-kontakt Cat.6A Hirose TM31

För dataöverföringshastigheter upp till 500 MHz (Channel Class EA)

Produktegenskaper

Enkel att montera

Standarder/Godkännanden

Cat.6a enligt ISO/IEC 11801

Design

Kontakt (inklusive böjskydd och styrplåt)

Lämplig för flertrådiga ledare: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7

Helt skärmad

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Skyddsklass:

IP 20

Omgivningstemperatur (drift):

-25 till +60 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

RJ45-kontakt Cat.6A Hirose TM31

Art nr	Benämning	Max ytterdiameter (mm)	Max ledardiameter inklusive isolering	AWG 7-trådars
24441256	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A GY	6	1	27-24
24441258	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A BK	6	1	27-24
24441259	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A RD	6	1	27-24
24441260	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A GN	6	1	27-24
24441261	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A BU	6	1	27-24
24441262	RJ45-kontakt don TM31 Hirose Cat.6A YE	6	1	27-24

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16