


RJ45-kontakt för fältmontage, CAT.5e FM45

Den kompletta kontakten med skärmning är lämplig för användning i industriella anläggningar och lämplig för solida och flertrådiga ledare. Vibrationsbeständig konstruktion



Produktegenskaper

Skärmad version

Lämplig för AWG 23 -26, AWG 22 möjlig med begränsningar

IDC/genomträngande koppling enligt 60352-4

Lämplig för solida och flertrådiga ledare

Lämplig för användning i industriapplikationer

Tekniska data

Klassificering:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)

Skyddsklass:

IP 20

Omgivningstemperatur (drift):

-20°C till +70°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

RJ45-kontakt för fältmontage, CAT.5e FM45

Art nr	Benämning
RJ45-kontakt enligt T568A/T568B	
21700540	RJ45-kontakt för fältmontage, CAT.5e FM45

Senaste uppdatering (21.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16