

## ETHERLINE® ACCESS NF

Industriell NAT-router med brandväggsfunktion

Industriella nätverksswitchar för Ethernet-baserade lösningar inom smart industri.

### Info

Kompakt design

Funktionsanpassad lösning



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion

### Fördelar

Kompakt design

Snabb installation i befintlig nätverksstruktur

Enkel konfiguration via webgränssnitt

Utrymmesbesparande DIN-skenemontage

### Användningsområden

Industriella nätverk

### Produktegenskaper

RJ45-portar: 10/100 BaseT(X)

NAT (Basic NAT, NAPT) och port forwarding

Integrerad brandväggsfunktion

Nätverkssegmentering - IP-intervall möjliga i NAT-läge - från firmware V1.08.400

### Standarder/Godkännanden

UL 61010

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## ETHERLINE® ACCESS NF

### Tekniska data

Strömförsörjning:	DC 24 V (18-30 V DC)
Skyddsklass:	IP20
Temperaturområde:	-40 till +75 °C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**ETHERLINE® ACCESS NF**

Art nr	Benämning	Version	Antal portar	MTBF i år
21700141	ETHERLINE® ACCESS NF04T	Managed	4 x RJ45	>14,01

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16