

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchkabel

Skärmad (S/FTP) RJ45-patchkabel - UL-godkänd

Halogenfri, UL-godkänd Cat.6a-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Monteringstid



Utrymmeskrav

Fördelar

Plug & Play för flexibla anslutningslösningar

Användningsområden

Ledningsdragning i apparatskåp

Standarder/Godkännanden

Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

RJ45 enligt IEC 60603-7-51

UL-godkända, se datablad

Design

Flätad ledare, 4x2x AWG26/7

S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchkabel

LSZH ytermantel
Ytterdiameter: 6,2 mm

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri
(partvinnad)

Skyddsklass:

IP20

Temperaturområde:

Installation: 0 °C till +50 °C

Drifttemperatur: -20 °C till +60 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchkabel

Art nr	Benämning	Yttre diameter mm	Längd (m)	Färg
24441361	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GY	6.2	0,25	grå
24441362	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GY	6.2	0,5	grå
24441363	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY	6.2	1	grå
24441364	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY	6.2	1,5	grå
24441365	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GY	6.2	2	grå
24441366	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GY	6.2	3	grå
24441367	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GY	6.2	5	grå
24441368	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY	6.2	7,5	grå
24441369	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY	6.2	10	grå
24441370	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GY	6.2	15	grå
24441371	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GY	6.2	20	grå
24441372	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY	6.2	25	grå
24441373	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY	6.2	30	grå
24441374	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GY	6.2	40	grå
24441375	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GY	6.2	50	grå
24441346	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GN	6.2	0,25	grön
24441347	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GN	6.2	0,5	grön
24441348	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GN	6.2	1	grön
24441349	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GN	6.2	1,5	grön
24441350	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GN	6.2	2	grön
24441351	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN	6.2	3	grön
24441352	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GN	6.2	5	grön
24441353	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GN	6.2	7,5	grön
24441354	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GN	6.2	10	grön
24441355	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GN	6.2	15	grön
24441356	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GN	6.2	20	grön
24441357	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GN	6.2	25	grön
24441358	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GN	6.2	30	grön
24441359	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GN	6.2	40	grön
24441360	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GN	6.2	50	grön
24441331	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BU	6.2	0,25	blå
24441332	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BU	6.2	0,5	blå
24441333	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BU	6.2	1	blå
24441334	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BU	6.2	1,5	blå
24441335	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BU	6.2	2	blå

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchkabel

Art nr	Benämning	Yttre diameter mm	Längd (m)	Färg
24441336	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BU	6.2	3	blå
24441337	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BU	6.2	5	blå
24441338	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BU	6.2	7,5	blå
24441339	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU	6.2	10	blå
24441340	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BU	6.2	15	blå
24441341	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BU	6.2	20	blå
24441342	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BU	6.2	25	blå
24441343	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BU	6.2	30	blå
24441344	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BU	6.2	40	blå
24441345	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BU	6.2	50	blå
24441391	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD	6.2	0,25	röd
24441392	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 RD	6.2	0,5	röd
24441393	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD	6.2	1	röd
24441394	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 RD	6.2	1,5	röd
24441395	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 RD	6.2	2	röd
24441396	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD	6.2	3	röd
24441397	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 RD	6.2	5	röd
24441398	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 RD	6.2	7,5	röd
24441399	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 RD	6.2	10	röd
24441400	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD	6.2	15	röd
24441401	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 RD	6.2	20	röd
24441402	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 RD	6.2	25	röd
24441403	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 RD	6.2	30	röd
24441404	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 RD	6.2	40	röd
24441405	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 RD	6.2	50	röd
24441421	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE	6.2	0,25	gul
24441422	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 YE	6.2	0,5	gul
24441423	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 YE	6.2	1	gul
24441424	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 YE	6.2	1,5	gul
24441425	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 YE	6.2	2	gul
24441426	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 YE	6.2	3	gul
24441427	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 YE	6.2	5	gul
24441428	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 YE	6.2	7,5	gul
24441429	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 YE	6.2	10	gul
24441430	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 YE	6.2	15	gul

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchkabel

Art nr	Benämning	Yttre diameter mm	Längd (m)	Färg
24441431	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 YE	6.2	20	gul
24441432	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 YE	6.2	25	gul
24441433	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 YE	6.2	30	gul
24441434	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 YE	6.2	40	gul
24441435	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 YE	6.2	50	gul
24441376	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 OR	6.2	0,25	orange
24441377	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 OR	6.2	0,5	orange
24441378	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 OR	6.2	1	orange
24441379	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 OR	6.2	1,5	orange
24441380	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 OR	6.2	2	orange
24441382	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 OR	6.2	5	orange
24441383	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 OR	6.2	7,5	orange
24441384	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 OR	6.2	10	orange
24441385	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 OR	6.2	15	orange
24441386	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 OR	6.2	20	orange
24441387	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR	6.2	25	orange
24441388	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 OR	6.2	30	orange
24441389	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 OR	6.2	40	orange
24441390	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 OR	6.2	50	orange
24441406	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 WH	6.2	0,25	vit
24441407	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 WH	6.2	0,5	vit
24441408	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 WH	6.2	1	vit
24441409	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 WH	6.2	1,5	vit
24441410	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 WH	6.2	2	vit
24441411	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 WH	6.2	3	vit
24441412	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 WH	6.2	5	vit
24441413	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 WH	6.2	7,5	vit
24441414	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 WH	6.2	10	vit
24441415	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 WH	6.2	15	vit
24441416	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 WH	6.2	20	vit
24441417	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH	6.2	25	vit
24441418	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 WH	6.2	30	vit
24441419	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 WH	6.2	40	vit
24441420	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 WH	6.2	50	vit
24441316	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK	6.2	0,25	svart

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchkabel

Art nr	Benämning	Yttre diameter mm	Längd (m)	Färg
24441317	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK	6.2	0,5	svart
24441318	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK	6.2	1	svart
24441319	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BK	6.2	1,5	svart
24441320	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK	6.2	2	svart
24441321	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BK	6.2	3	svart
24441322	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BK	6.2	5	svart
24441323	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BK	6.2	7,5	svart
24441324	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BK	6.2	10	svart
24441325	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BK	6.2	15	svart
24441326	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BK	6.2	20	svart
24441327	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BK	6.2	25	svart
24441328	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BK	6.2	30	svart
24441329	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BK	6.2	40	svart
24441330	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BK	6.2	50	svart