

## ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A

PROFINET-godkänd patchkabel för apparatskåpsapplikationer

Patchkabel Cat 6A – för styrskåp i PROFINET-applikationer

### Info

Baseras på 2170934



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav

### Fördelar

Plug & Play för flexibla anslutningslösningar

### Norm references / Approvals

Cat 6A, enligt ISO/IEC 11801

RJ45 enligt IEC 60603-7-51

Kabelegenskaper: AWM Style 21576, 80°C 1000 V enligt UL 758

### Design

Flätad ledare, 4x2x AWG26/7

Uppbyggnad med tvinnade par erbjuder nästan helt interferensfri drift (i stort sett fri från överhörning).

S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning

Yttermantel: PUR-blandning, halogenfri

Ytterdiameter: 6,4 mm

Färg på yttermanteln: grön (RAL 6018)

Senaste uppdatering (28.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Minsta böjningsradie:

Fast: 4 x kabeldiametern

Flexibel: 8 x kabeldiametern

Skyddsklass:

IP20

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A**

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kopparindex kg/1000 stycken
2170570	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,25	0,25	7
2170571	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 0,5	0,5	14
2170572	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,0	1	28
2170573	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 1,5	1,5	42
2170574	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,0	2	56
2170575	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 2,5	2,5	70
2170576	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 3,0	3	84
2170577	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 4,0	4	112
2170578	ETHERLINE PN Cabinet Cat. 6a 5,0	5	140

Senaste uppdatering (28.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A

