


ETHERLINE® ACCESS UF

Industriell unmanaged Ethernet-switch i kompakt design

Industriella nätverksswitchar för Ethernet-baserade lösningar inom smart industri.

Info

Kompakt design



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion

Fördelar

Kompakt design

Kan användas i PROFINET®-nätverk

Utrymmesbesparande DIN-skenemontage

Användningsområden

Industriella nätverk

Produktegenskaper

Switch med 5, 8 och 16 portar

RJ45-portar: 10/100 BaseT(X)

Standarder/Godkännanden

UL 61010

Tekniska data

Strömförsörjning:

DC 24 V (18-30 V DC)

Skyddsklass:

IP20

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS UF

Temperaturområde: -25°C till +60°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ETHERLINE® ACCESS UF

Art nr	Benämning	Version	Antal portar	MTBF i år
21700144	ETHERLINE® ACCESS UF05T	Unmanaged	5 x RJ45	>35,55
21700145	ETHERLINE® ACCESS UF08T	Unmanaged	8 x RJ45	>29,70
21700146	ETHERLINE® ACCESS UF16T	Unmanaged	16 x RJ45	>16,62

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16