

Koaxialkablar RGB

För PC-datorer och CAD-arbetsstationer, processvisualisering. Fast installation eller kontinuerlig böjningstillämpning.
Temperaturområde från -10 °C till +80 °C

Info

Anslutningskabel för färgskärmar



Fördelar

Låg dämpning tillåter längre överföringsavstånd
Överföring av röda (R), gröna (G) och blå (B) färgsignaler

Användningsområden

Bildskärmsskabel för PC-datorer och CAD-arbetsstationer, processvisualisering
För fast installation i utrymmen (RGB CY..x Kx 0,4/1,8)
För högflexibla applikationer i släpkedjor och för kontinuerligt rörliga maskindelar (RGB-FD..x Kx 0,6L/2,4)

Design

Ledare: förtent koppartråd
Dielektrisk: cellulär polyolefin
Ytterledare: kopparflätning eller förtent kopparlindning
Röda (R), gröna (G), blå (B) element - till RGB 5 x Kx 0,4/1,8 röd, grön, blå, vit, svart
Ytermantel av PVC
FD-versionen med ytermantel av PUR

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000019 ETIM 5.0 klassificering: Koaxialkabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000019 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Koaxialkabel
Driftkapacitans:	60 nF/km
Minsta böjningsradie:	15 x kabeldiametern
Impedans:	75 Ohm

Senaste uppdatering (27.03.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Koaxialkablar RGB

Temperaturområde:

-10°C till +80°C

Flexibel: -5°C till +70°C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Koaxialkablar RGB

Art nr	Benämning	Yttre diameter mm	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
Fast dragning				
0034245	RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,25	8	51	97
0034246	RGB DY 5 x Kx 0,4/1,8	9.7	60	132
Flexibla och högflexibla applikationer				
0034247	RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,4	10.8	29	100