

UNITRONIC® BUS PB 105

PROFIBUS-ledning med utökat temperaturområde upp till +105 °C

Buskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Inget ytterligare kabelskydd mot höga temperaturer. Flamhämmande och oljeresistent. Temp. omr. från -30 °C till +105 °C



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Temperaturbeständig

Användningsområden

Kabeln har utformats för användning i fabrikslokaler där temperaturer upp till 105°C kan förekomma

Produktegenskaper

Hög temperaturbeständighet

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Oljeresistent

Design

Ledare av fintrådig, 7-trådig, blank koppar

Ledardiameter: 0,64 mm (AWG24)

Ledarisolering: PP

Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie

Ytermantel: PVC, violett (RAL 4001)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Senaste uppdatering (18.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB 105

Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Driftkapacitans:	Ca. 28,5 nF/km
Högsta spänning (peak):	max 100 V (ej för starkström)
Minsta böjningsradie:	Fast dragning: en gång 45 mm Flexibel: 65 mm
Provspänning:	Ledare/Ledare: 1500 V rms Ledare/Skärm: 1500 V
Impedans:	(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Temperaturområde:	-30 °C till +105 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UNITRONIC® BUS PB 105

Art nr	Benämning	Antal par och diameter per ledare (mm)	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
2170630	UNITRONIC® BUS PB 105	1 x 2 x 0.64	8	30,1	72