


## ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A

Ethernet-kabel kategori 7A, klass FA- testad upp till 1 200 MHz

Datakabel kategori 7A, klass FA – testad till 1200 MHz



Flamhämmande



Halogenfri



Störningssignaler

### Fördelar

LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

### Användningsområden

I områden med väldigt många anslutningar

För kabelinstallation i kontors-, administrations- och utvecklingsbyggnader inom den tertiära sektorn (mellan våningar).

Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).

### Produktegenskaper

Överföring av digitala och analoga datasignaler

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; delad kabel IEEE 802.3at: Lämplig för PoE, VoIP

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3-24

### Standarder/Godkännanden

LAN CAT.7A-kablar från Lapp Kabel för Strukturerade kablagessystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass FA - permanent länk).

### Design

Solid ledare 4x2xAWG23/1, duplex 2x(4x2xAWG23/1)

Ledarisolering: PE

S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning

Ytermantel: halogenfri, flamhämmande

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A

Colour: yellow (RAL 1021)

### Tekniska data

Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Minsta böjningsradie:	Fast: 4 x kabeldiametern Under installation: 8 x kabeldiametern
Impedans:	100 $\Omega$ $\pm$ 15%
Temperaturområde:	Fast: -20 °C till +60 °C Under installation: 0 °C till +50 °C

### Observera

Förpackningsstorlek: trumma

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A**

Art nr	Benämning	Antal par och AWG per ledare	Max. ledardiameter i mm	Yttre diameter mm	Färg	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) LSZH duplex							
2170974	ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH	4 x 2 x AWG23/1	1,33	7.5	gul	26	58
2170975	ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) LSZH duplex	2x (4x2xAWG23/1)	1,33	15.2	gul	52	114

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A

