


UNITRONIC® LAN 1 000 kategori 7 utomhus

Datakabel kategori 7, klass F – testad till 1000 MHz, lämplig för utomhusbruk

Datakabel kategori 7, klass F – testad upp till 1 000 MHz



Lämplig för användning utomhus



Störningssignaler



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

LAN-kablar för strukturerade installationer i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801

Lämplig för användning utomhus

UV-beständig

Användningsområden

För användning utomhus

Kabellängd i tertiärt område (våningsplan) får inte vara längre än 100 m enligt standarderna ISO/IEC 11801 och EN 50173 (90 m i kabelkanal + 10 m i arbetsområde).

Produktegenskaper

Överföring av digitala och analoga datasignaler

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Bakåtkompatibel

Standarder/Godkännanden

LAN CAT.7-kablar från Lapp Kabel för strukturerade kablagessystem uppfyller kraven enligt EIA/TIA-568 och TSB36, såväl som ISO/IEC 11801 eller EN 50173 (klass F - permanent länk).

Design

Solida ledare 4x2xAWG23/1

Senaste uppdatering (20.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LAN 1 000 kategori 7 utomhus

Ledarisolering: PE

S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning

Ytermantel: PE, svart (L)PE med aluminiumlindning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie:

Fast: 4 x kabeldiametern

Under installation: 8 x kabeldiametern

Impedans:

100 Ω $\pm$ 15%

Temperaturområde:

Under installation: -10 °C till +50 °C

Fast: -30 °C till +70 °C

Observera

Förpackningsstorlek: trumma

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UNITRONIC® LAN 1 000 kategori 7 utomhus

Art nr	Benämning	Antal par och AWG per ledare	Max. ledardiameter i mm	Yttre diameter mm	Färg	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
För utomhusapplikationer							
2170978	ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE	4 x 2 x AWG23/1	1,3	7.7	svart	24	48
Suitable for direct routing underground, transversely waterproof							
2170977	ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE	4 x 2 x AWG23/1	1,3	9.6	svart	24	77

UNITRONIC® LAN 1 000 kategori 7 utomhus