

UNITRONIC® LAN FLEX

Datakabel för användning med patchkabel

LAN-kabeln med god flexibilitet som enkelt kan installeras i trånga utrymmen. Kabeln är lämplig för anslutningar i kopplings-skåp.

Info

Endast för patchkabelapplikationer (maximalt 60 m)



Halogenfri



Störningssignaler

Fördelar

För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter
Enkel att montera

Användningsområden

Inomhusapplikationer
LAN-anslutningar
Ledningsdragning i apparatskåp

Produktegenskaper

God flexibilitet - enkel installation i trånga utrymmen
Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2
2170139: Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 och IEC 60332-3-24

Design

F/UTP: folieskärm som gemensam skärm
SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
yttermantel av antingen PVC eller LSZH (grå, RAL 7035)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LAN FLEX

Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Minsta böjningsradie:	Fast installation: 4 x kabeldiametern Under installation: 8 x kabeldiametern
Temperaturområde:	Fast: -20 °C till +60 °C Rörlig: 0 °C till +50 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m

Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UNITRONIC® LAN FLEX

Art nr	Benämning	Antal par och AWG per ledare	Yttre diameter mm	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
PVC-versioner					
2170127	UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13	28
2170129	UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22	36
2170144	UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX	4 x 2 x AWG26/7	6.5	22	39
Halogenfria versioner					
2170172	UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13	28
2170139	UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22	36
2170142	UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex	4 x 2 x AWG26/7	6.2	21	40

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16