


HITRONIC® HVN-Mini Cable

Mini utomhus kabel avsedd för installation genom luftkonditioneringsystem (Kanaler)

HITRONIC® HVN-Mini kabel för rörsystem, kabel med reducerad ytterdiameter
A-DQ(ZN)B2Y med singlemode eller multimode fibrer



Vattentät



UV-beständig



Låg vikt



Mekanisk resistens



Halogenfri

Fördelar

Lämplig för blåsning i rör

Kompakta dimensioner

UV-beständig samt vattentät tvärgående och längsgående

Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)

Användningsområden

Backbone-Area, FTTH applikationer

Nätverk för telekommunikation

WAN-applikationer

För installationer genom blåsning

Metoder för driftsättning: för att blåsa eller dra in rör

Produktegenskaper

Flera lösa tuber med upp till 144 fibrer

(12 lösa tuber med 12 fibrer var)

Färgkodade fibrer och lösa tuber

Reducerad antal dimensioner

Halogenfri, lågfriktion yttermantel

Senaste uppdatering (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® HVN-Mini Cable

UV-beständig

Design

Upp till 12 geléfyllda tuber
Centralt GRP-förstärkningsselement
Förstärkt glasgarn som dragavlastning
Ytermantel av PE
Färg: svart (RAL 9005)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000034 ETIM 5.0 klassificering: Fiberoptisk kabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel
Fibertyp:	GOF - glasfiber Singlemode E9/125 OS2
Standardbeteckning:	A-DQ(ZN)2Y
Optisk fibertyp:	Kärnmaterial: glas Cladding: glas
Tillåten böjningsradie:	Statisk: ≥ 15 x kabeldiametern Dynamisk: ≥ 20 x kabeldiametern
Temperaturområde:	Fast installation: -50°C till +100°C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

HITRONIC® HVN-Mini Cable

Art nr	Benämning	Fibertyp	Antal fibrer	Ytterdiameter (mm)	Vikt (kg/km)
Single-mode E 9 OS2					
26609912	HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	12	5,8	30
26609924	HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	24	5,8	30
26609948	HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	48	5,8	33
26609972	HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	72	5,8	33
26609996	HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2	9/125 OS2	96	7,2	52
26609944	HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125	9/125 OS2	144	8	80

Senaste uppdatering (26.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16