

H05RR-F

Gummikabel för lätt mekanisk belastning och handhållna apparater som används i hushåll, kök, kontor

H05RR-F, HAR-certifierad, kraft- och styrkabel för hushållsenheter och handhållna enheter, gummi, klass 5/flexibel, användning inomhus, flamhämmande

Info

Lättare mekanisk belastning



Köldbeständig

Fördelar

Typgodkända versioner <HAR>-certifierade med "<HAR>"-test och certifieringsmärke för snabbare acceptans om den slutgiltiga användningen av kabeln är inom det Europeiska CENELEC-området

Användningsområden

Handhållna enheter och strömförsörjningenheter enligt EN 50565-2

För lätta verkstadsverktyg utsatta för låg belastning

Enligt EN 50565-2: : torra och fuktiga utrymmen, utomhus endast tillfällig användning, inte lämplig för industriella/kommersiella eller jordbruksanläggningar, inte lämplig för matning till industriella handhållna maskiner

Ljus- och ljudteknik

Produktegenskaper

Ozonresistent

Standarder/Godkännanden

<HAR> kabelgodkännande enligt EN 50525-2-21

Design

Blank koppartråd enligt HAR

Ledarisolering: gummiblandning typ EI 4

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

H05RR-F

Yttermantel: Gummiblandning typ EM 3

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
Ledaridentifikation:	Färgkod enligt HD 308
Ledaruppbyggnad:	Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie:	4 till 8 x kabeldiametern (EN 50565-1)
Märkspänning:	U ₀ /U: 300/500 V
Provspänning:	2000 V
Skyddsledare:	G = med gröngul skyddsledare X = utan skyddsledare
Märkström:	Enligt IEC 60364-5-52/VDE 0298-4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Temperaturområde:	Fast: -25 °C till +60 °C Sporadisk rörelse: -25 °C till +60 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

H05RR-F

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
1600203	2 X 0.75	5.7 - 6.7	14,4	61
1600207	3 G 0.75	6.2 - 7.4	21,6	75
1600204	2 X 1.0	6.1 - 7.3	19,2	73
1600208	3 G 1.0	6.5 - 7.7	28,8	86
16002113	4 G 1.0	7.1 - 8.5	38,4	105
1600205	2 X 1.5	7.6 - 8.8	28,8	115
1600200	3 G 1.5	8.0 - 9.4	43,2	135
16002013	4 G 1.5	9.0 - 10.4	57,6	165
16002023	5 G 1.5	9.8 - 11.4	72	190
1600206	2 X 2.5	9.0 - 10.4	48	160
1600209	3 G 2.5	9.6 - 11.2	72	190
16002123	4 G 2.5	10.7 - 12.3	96	235
16002133	5 G 2.5	11.9 - 13.7	120	285