

ESUY jordningsledare av koppar

Flexibel enkelledare för jordning och kortslutning samt för jordning av installationer och potentialutjämning

ESUY särskild enkel kärna, jordningskabel för jordning och kortslutning eller som potentialutjämning, mycket flexibel, transparent PVC-ytermantel, flamhämmande

Info

Jordning, kortslutning före fältunderhåll
Mekaniskt högflexibel



Fördelar

Mycket flexibel trots stor ledararea

Användningsområden

Ger skydd vid reparationer

För jordning i högspänningsinstallationer hos kraftbolag och inom järnväg

För jordningsenheter och potentialutjämning på maskindelar och EDP-system

Produktegenskaper

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Design

Conductor made of bare copper wires

Fläta av blanka koppartrådar

Ytermantel: Baserad på PVC, transparent

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad:

Enligt DIN 46440

Senaste uppdatering (26.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ESUY jordningsledare av koppar

Minsta böjningsradie:	Flexibel: 12 x kabeldiametern
Provspänning:	2000 V
Temperaturområde:	Flexibel: -5°C till +70°C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ESUV jordningsledare av koppar

Art nr	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4571101	16	8.8	177	230
4571102	25	10.4	275	316
4571103	35	12.4	387	475
4571104	50	14.6	560	670
4571105	70	17	791	905
4571106	95	19.8	1069	1220

Senaste uppdatering (26.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16