

## LiFY 1 kV

Flexibel vid låga temperaturer, klass 6 enkelledare för apparater och mätutrustningar

LiFY 1 kV, kraft- och styrkabel, enkelledare i PVC, extra fint tvinnad/extremt flexibel mätkabel, tjockare isoleringsvägg/ skyddad upp till 1 kV, max. +70 °C

### Info

Extremt flexibel / Extra fintrådig



### Fördelar

Mycket mjuk PVC-isolering som är flexibel vid låga temperaturer

### Användningsområden

För användning i och på mobil utrustning

Versionen för 1 000 V med tjock isoleringsvägg är perfekt för mätinstrument som t.ex. en multimeter.

För mätinstallationer i tekniska laborationer, utbildning och elektriska laboratorier

### Standarder/Godkännanden

Baserad på VDE 0812 och VDE 0250-1

### Design

Extra fintrådig koppartråd

Ledarisolering: baserad på PVC

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad:

Superfintrådig ledare: 0,07 mm enligt IEC klass 6

Märkspänning:

LiFY ledare för mätning:

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## LiFY 1 kV

U: 1000 VAC

Temperaturområde:

Flexibel: -15°C till +70°C

### Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se [lapp.se/service](http://lapp.se/service) för definition och beräkning av kopparpris.

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## LIFY 1 KV

Art nr	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	Yttre diameter (mm)	Ledarfärg	Kopparindex (kg/km)	Förp.
4560011S	0.75	4	svart	7,2	50
4560021S	0.75	4	blå	7,2	50
4560041S	0.75	4	röd	7,2	50
4560012S	1.5	4	svart	14,4	50
4560022S	1.5	4	blå	14,4	50
4560042S	1.5	4	röd	14,4	50

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16