

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - Kraft- och styrkabel i PVC till nyttofordon, lastbilsapplikationer, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

Info

För nyttofordon

För transporter med farligt gods



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Oljeresistent



UV-beständig

Fördelar

Särskilt ADR-godkännande

ADR-godkännande möjliggör användning i fordon som transporterar farlig gods

Användningsområden

För nyttofordon

Kabeldragning för elektrisk utrustning i alla typer av släpvagnar och påhängsvagnar

Produktegenskaper

UV-beständig

Beständig mot låga temperaturer

Resistent mot de flesta oljor, kemikalier och väderförhållanden

Standarder/Godkännanden

ISO 4141 och DIN/ISO 6722

Design

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

Conductor made of bare copper wires
Ledarisolering: baserad på PVC
Ytermantel av specialbas av PVC

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel
Ledaridentifikation:	ISO 4141-3
Kapacitet för datapar:	Relaterat till avståndet mellan ledarna, max. 50 pF/m mellan varje ledare för dataöverföring och för övriga ledare i kabeln, max 100 pF/m
Ledaruppbyggnad:	Fintrådiga ledare enligt DIN/ISO 6722
Minsta böjningsradie:	12 x kabeldiametern
Märkspänning:	60 V
Provspänning:	5 kV rms i minst 5 min.
Temperaturområde:	Applikationsområde, klass A Fast: -40 °C till +85 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Färg	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY					
7027060	2 x 1,0	6	vit-svart	19,2	55
7027061	2 x 1,0	6	vit-brun	19,2	55
7027000	2 x 1,5	6.6	vit-svart	28,8	68
7027001	2 x 1,5	6.6	vit-brun	28,8	68
7027062	3 x 1,0	6.3	svart-brun-blå	28,8	63
7027012	3 x 1,0	6.3	vit/brun/blå, nyaste ISO-design	28,8	63
7027063	4 x 1,0	6.8	vit/svart/röd/brun	38,4	81
7027034	4 x 1,5	7.5	vit/svart/röd/brun	57,6	106
7027064	5 x 1,0	7.5	vit/brun/grön/röd/grå	48	97
7027065	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0 = grön/brun/röd/blå/lila, 2,5 = vit	72	133
7027066	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0 = gul/svart/röd/blå/lila, 2,5 = vit	72	133
7027015	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0 = brun/grön/röd/grå/lila, 2,5 = vit, nyaste ISO-design	72	133
7027016	5 x 1,0 + 1 x 2,5	9	1,0 = brun/gul/röd/grå/lila, 2,5 = vit, nyaste ISO-design	72	133
7027007	7 x 0,75	7.6	vit/svart/gul/röd/grön/brun/blå	50,4	101
7027067	7 x 1,5	8.9	vit/svart/gul/röd/grön/brun/blå	100,8	166
7027068	6 x 1,5 + 1 x 2,5	10.3	ISO 4141 1,5 = svart/gul/röd/grön/brun/blå, 2,5 = vit	110,4	187
7027069	8 x 1,5 + 1 x 2,5	11.7	ISO 4141 + grå/lila	139,2	239
7027070	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	vit med svarta siffror, 1,5 = nr, 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12, 2,5 = nr, 4, 9, 13, 1,5 = nr, 14, 15	244,8	391
7027010	10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)	14.4	ISO 12098	244,8	391
7027071	10 x 1,5 + 3 x 2,5	14.4	vit med svarta siffror, 1,5 = nr, 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12, 2,5 = nr, 4, 9, 13	216	367
7027035	2 x 0,75 + 2 x 1,5	7.2	0,75 = vit-brun, 1,5 = gul-grön	43,2	85
7027017	5 x 1,5 + 2 x 2,5	10.3	1,5 = svart/gul/grön/brun/blå, 2,5 = vit/röd	120	217
7027004	8 x 1,5 + 5 x 2,5	14.8	1,5 = gul/blå/grön/brun/röd/svart/rosa/vit-blå, 2,5 = vit/orange/grå/vit-svart/vit-röd	235,2	360

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Färg	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
7027073	9 x 1,5 + 4 x 2,5	14.8	vit med svarta siffror, 1,5 = nr, 2, 4 - 8, 10 - 12, 2,5 = nr, 1, 3, 9, 13	225,6	352
7027074	4 x 6 + 1 x 1,5	13.7	1,5 = grå, 6,0 = brun/röd/svart/blå	244,8	352