

X00V3-D jordningsledare av koppar

Flexibel vid låga temperaturer, enkelledare av <HAR>-typ för jordning och kortslutning

X00V3-D, särskild enkel kärna, jordningskabel för jordning och kortslutning, flexibel vid låga temperaturer -25 °C, PVC-yttermantel transparent

Info

Jordning, kortslutning före fältunderhåll

Flexibel vid låga temperaturer



Köldbeständig

Användningsområden

Ger skydd vid reparationer

För jordning i högspänningsinstallationer hos kraftbolag och inom järnväg

För jordningsenheter och potentialutjämning på maskindelar och EDP-system

För applikationer i kalla miljöer

Standarder/Godkännanden

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Design

Conductor made of bare copper wires

Yttermantel: Baserad på PVC, transparent

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad:

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

X00V3-D jordningsledare av koppar

Minsta böjningsradie:	Flexibel: 12 x kabeldiametern
Provspänning:	1000 V
Temperaturområde:	Flexibel: -25 °C till +55 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Ikke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

X00V3-D jordningsledare av koppar

Art nr	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4571110	16	8.1	153,6	170
4571111	25	9.5	240	290
4571112	35	11	336	400
4571113	50	13.2	480	550
4571114	70	15.8	672	770
4571115	95	18.3	912	1010