


ÖLFLEX® CRANE F

Vädertåliga plattkablar i gummi

ÖLFLEX® CRANE F - Flat kabel för användning utomhus och kranapplikationer/transportörteknik. Kraft- och styrkabel av gummi, U_0/U :300/500V

Info

För kabelvagnsapplikationer utomhus
Utrymmesbesparande installation
Även lämplig för släpkedjor och
lyftapplikationer



Lämplig för användning utomhus



Köldbeständig



Oljeresistent



UV-beständig

Fördelar

Väderresistent för tuffa miljöförhållanden
Flatkablar tar mindre plats än runda kablar
Mindre böjningsradier är möjliga

Användningsområden

Användbar för hissar upp till maximalt 50 m upphängningslängd
I kransystem på byggarbetsplatser och skeppsvarv för fast installation eller för flexibel användning i kabelvagnssystem
Avloppsreningsverk, stålverk och höglager
Beskrivning på applikationer för kablar ÖLFLEX® CRANE och ÖLFLEX® LIFT finns i bilagan, urvalstabell A3

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CRANE F

Produktegenskaper

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

Med stöd av VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Design

Ledare: Fintrådig blank koppar

Ledarisolering: gummiblandning

Ytermantel av specialgummiblandning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000825

ETIM 5.0 klassificering: Flatkabel

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000825

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flatkabel

Ledaridentifikation:

Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9

Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad:

Kopparledare enligt VDE 0295/IEC 60228

upp till 25 mm²: Extra fintrådiga ledare, klass 6

från 35 mm²: Fintrådiga ledare, klass 5

Minsta böjningsradie:

Flexibel: 10 x kabeldiametern

Fast installation: 4 x kabeldiametern

Märkspänning:

U₀/U: 300/500 V

Provspänning:

3000 V

Skyddsledare:

G = med grön gul skyddsledare

X = utan skyddsledare

Temperaturområde:

Flexibel: -25 °C till +90 °C

Fast: -40 °C till +90 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ÖLFLEX® CRANE F

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre mått, bredd x höjd (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE F				
0041041	4.0 G 1.5	17.5 x 6.2	57,6	200
0041042	5.0 G 1.5	21.5 x 6.2	72	240
0041043	7.0 G 1.5	29 x 6.2	100,8	360
0041044	8.0 G 1.5	31.5 x 6.2	115	370
0041045	10.0 G 1.5	40 x 6.5	144	520
0041046	12.0 G 1.5	47 x 6.5	172,8	620
0041047	4.0 G 2.5	21 x 7.5	96	280
0041048	5.0 G 2.5	27 x 7.5	120	400
0041049	7.0 G 2.5	35 x 7.5	168	520
0041050	8.0 G 2.5	39 x 7.5	192	550
0041051	12.0 G 2.5	56 x 8	288	800
0041052	4.0 G 4.0	26 x 9	153,6	410
0041053	7.0 G 4.0	42 x 9	268,8	700
0041054	4.0 G 6.0	29 x 9.5	230	600
0041056	7.0 G 6.0	42 x 9.5	403	850
0041057	4.0 G 10.0	33 x 11	384	800
0041058	5.0 G 10.0	44 x 11	480	1000
0041059	4.0 G 16.0	38 x 13	614	1150
0041060	4.0 G 25.0	49.5 x 15	960	1700
0041061	4.0 G 35.0	55 x 17	1344	2360