

A-2YF(L)2Y ...ST III BD kabel för utomhusbruk

A-2YF(L)2Y...ST III BD - Utomhus telekommunikationskabel VDE 0816, vattentät i längs- och sidled, användning som direkt och indirekt nedgrävd kabel/nedgrävningskabel



Lämplig för användning utomhus



Störningssignaler



UV-beständig

Användningsområden

Externa kablar för telekommunikation och databehandlingssystem

Installera inte kablar avsedda att placeras i kanaler eller för direkt nedgrävning i områden utsatta för brandrisk

Produktegenskaper

Ytermanteln färg: svart (RAL 9005)

UV-beständig och lateralt vattentät

Tätat utförande (A-2YF(L)2Y...ST III BD) utökat lateralt vattentät

Standarder/Godkännanden

Enligt DIN VDE 0816

Design

Liknar A-2Y(L)2Y, men med petroleumfyllning, laminerad mantel av aluminiumbelagd plasttejp och svart ytermantel av PE

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000829

ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000829

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

A-2YF(L)2Y ...ST III BD kabel för utomhusbruk

Ledaridentifikation:	Enligt VDE 0816, se bilaga T10
Driftkapacitans:	Vid 800 Hz: max 52 nF/km
Koppling:	K1: 98% <400 pF/300 m K9-12: 98 % < 100 pF/300 m
Ledararea i:	0,6 mm: 0,28 mm ² 0,8 mm: 0,50 mm ²
Kabeldämpning/dämpning:	Vid 800 Hz 0,6 mm: ca. 1,0 dB/km Vid 800 Hz 0,8 mm: ca. 0,8 dB/km
Minsta böjningsradie:	10 x kabeldiametern
Provspänning:	Ledare/Ledare: 500 V Ledare/Skärm: 2000 V
Slingresistans:	0,6 mm: 130 Ohm/km 0,8 mm: 73,2 Ohm/km
Temperaturområde:	Under installation: -20 °C till +50 °C Efter installation: ≤ +70 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

A-2YF(L)2Y ...ST III BD kabel för utomhusbruk

Art nr	Antal par	Yttre diameter (mm)	Kopparvikt [kg/km]	Vikt [kg/km]
A-2YF(L)2Y...ST III BD kopparledare 0,6 mm				
1591028	2	8,3	11	67
1591029	4	10,4	23	104
1591030	6	11	34	130
1591031	10	12,5	57	180
1591032	20	16	113	300
1591033	30	19	170	420
1591035	50	22,3	283	620
1591037	100	30,5	565	1225
A-2YF(L)2Y...ST III BD kopparledare 0,8 mm				
1591217	2	8,8	20	83
1591218	4	11,2	40	134
1591221	6	12	60	180
1591222	10	14	101	250
1591223	20	19,1	201	460
1591224	30	22	302	630
1591225	40	24	402	800
1591226	50	26	503	975
1591228	100	36	1005	1900