

H05V-K i storförpackning

Harmoniserad, flexibel enkelledare för skyddad fast installation

H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning, montering, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation

Info

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Effektiv

<HAR>



Fördelar

Högre kostnadseffektivitet tack vare optimala bearbetningsvolymmer

Enkelledarna är graverade så att en extra, senare markering tryckt i bläck kan läsas

Kartongernas relativt sett låga vikt gör dem lätta att hantera

Tidsbesparande montering

Användningsområden

Idealisk för konfektionerare för att uppnå långa drifttider

Lämplig för montering i sammansatta kablage och ledningsdragning i apparatskåp

Produktegenskaper

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

<HAR> kabelcertifikat enligt EN 50525-2-31

Design

Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5

Ledarisolering: baserad på PVC

Tekniska data

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

H05V-K i storförpackning

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Ledaruppbyggnad:	Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie:	Enligt EN 50565-1 4 x kabeldiametern för normal användning; 2 x kabeldiametern vid försiktig böjning
Märkspänning:	U ₀ /U: 300/500 V
Märkström:	VDE 0298 Del 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Temperaturområde:	Fast: -40 °C till +70 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

H05V-K i storförpackning

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	m/låda	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4510001K	Grön/gul	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511065K	brun	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510011K	svart	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511073K	grå	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510021K	blå	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510021E	blå	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4511064K	mörkblå	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511060E	mörkblå	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4510161K	ultra-marinblå	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511070K	orange	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510091E	orange	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4511068K	violett	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511072K	vit	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4511071K	röd	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510041E	röd	0.5	2.1 - 2.5	9000	4,8	9
4511069K	rosa	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510921K	mörkblå/vit	0.5	2.1 - 2.5	3000	4,8	9
4510002K	Grön/gul	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510122K	grön	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510032K	brun	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510012K	svart	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510012E	svart	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510062K	grå	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510062E	grå	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510022K	blå	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510022E	blå	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510142K	mörkblå	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4511061E	mörkblå	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510162K	ultra-marinblå	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510092K	orange	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510092E	orange	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510072K	violett	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510112K	gul	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510052K	vit	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510042K	röd	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12

H05V-K i storförpackning

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	m/låda	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4510042E	röd	0.75	2.2 - 2.7	7500	7,2	12
4510082K	rosa	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510262K	blå/vit	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510922K	mörkblå/vit	0.75	2.2 - 2.7	2500	7,2	12
4510003K	Grön/gul	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510123K	grön	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510033K	brun	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4511063E	brun	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510013K	svart	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510013E	svart	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510063K	grå	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510023K	blå	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510023E	blå	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510143K	mörkblå	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4511062E	mörkblå	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510163K	ultra-marinblå	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510093K	orange	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510093E	orange	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510073K	violett	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510113K	gul	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510053K	vit	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510053E	vit	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510043K	röd	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510043E	röd	1	2.4 - 2.8	6000	9,6	15
4510083K	rosa	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510263K	blå/vit	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15
4510923K	mörkblå/vit	1	2.4 - 2.8	2000	9,6	15

H05V-K i storförpackning

