

## H07V-K i storförpackning

Harmoniserad, flexibel enkelledare för skyddad fast installation

H07V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 450/750V, ledningsdragning, montering, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation, stor kartong

### Info

CPR: Val av artikelnummer på [lapp.se](http://lapp.se) > service > CPR

Effektiv

<HAR>



### Fördelar

Högre kostnadseffektivitet tack vare optimala bearbetningsvolymerna  
Enkelledarna är graverade så att en extra, senare markering tryckt i bläck kan läsas  
Kartongernas relativt sett låga vikt gör dem lätta att hantera  
Tidsbesparande montering

### Användningsområden

Idealisk för konfektionärer för att uppnå långa drifttider  
Lämplig för montering i sammansatta kablage och ledningsdragning i apparatskåp

### Produktegenskaper

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

### Standarder/Godkännanden

<HAR> kabelcertifikat enligt EN 50525-2-31

Följande färger ingår inte i den harmoniserade standarden enligt EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grön (en färg), gul (en färg), alla dubbla färger (förutom grön-gul och gul-grön)

### Design

Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5  
Ledarisolering: baserad på PVC

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## H07V-K i storförpackning

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Ledaruppbyggnad:	Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie:	Enligt EN 50565-1 4 x kabeldiametern för normal användning; 2 x kabeldiametern vid försiktig böjning
Märkspänning:	$U_0/U$ : 450/750 V
Provspänning:	2500 V AC
Märkström:	VDE 0298 Del 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Temperaturområde:	Fast: -40 °C till +70 °C

### Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se [lapp.se/service](http://lapp.se/service) för definition och beräkning av kopparpris.

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

## H07V-K i storförpackning

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	Yttre diameter (mm)	m/låda	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4520001K	Grön/gul	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520001E	Grön/gul	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520121K	grön	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031K	brun	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031E	brun	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520011K	svart	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520011E	svart	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520061K	grå	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021K	blå	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021E	blå	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520141K	mörkblå	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520141E	mörkblå	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520091K	orange	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520071K	violett	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520111K	gul	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520051K	vit	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520051E	vit	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520041K	röd	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041E	röd	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520081K	rosa	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520261K	blå/vit	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520921K	mörkblå/vit	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520391K	orange/vit	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520461K	vit/röd	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520002K	Grön/gul	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520002E	Grön/gul	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520122K	grön	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520032K	brun	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012K	svart	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012E	svart	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520062K	grå	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022K	blå	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022E	blå	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520142K	mörkblå	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520092K	orange	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## H07V-K i storförpackning

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	Yttre diameter (mm)	m/låda	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4520072K	violett	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520112K	gul	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520052K	vit	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520042K	röd	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520042E	röd	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520262K	blå/vit	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520922K	mörkblå/vit	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520312K	gul/röd	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520402K	röd/svart	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520003K	Grön/gul	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520003E	Grön/gul	4	3.9 - 4.8	2000	38,4	45
4520123K	grön	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520033K	brun	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013K	svart	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013E	svart	4	3.9 - 4.8	2000	38,4	45
4520063K	grå	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520023K	blå	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520023E	blå	4	3.9 - 4.8	2000	38,4	45
4520143K	mörkblå	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520093K	orange	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520073K	violett	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520113K	gul	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520043K	röd	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520083K	rosa	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520263K	blå/vit	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520923K	mörkblå/vit	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520004K	Grön/gul	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520004E	Grön/gul	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520124K	grön	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520034K	brun	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014K	svart	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014E	svart	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520064K	grå	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024K	blå	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024E	blå	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## H07V-K i storförpackning

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	Yttre diameter (mm)	m/låda	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4520144K	mörkblå	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520094K	orange	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520074K	violett	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044K	röd	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044E	röd	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520084K	rosa	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520264K	blå/vit	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520924K	mörkblå/vit	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520071E	-	-	2.8 - 3.4	-	14,4	-

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## H07V-K i storförpackning

