
H07V-U

Europeiskt <HAR> kabelcertifikat

H07V-U, HAR, kopplingskabel, PVC, 450/750 V, skyddad ledningsdragning mellan maskiner och kopplingsskåp, flamtålig, klass 1/solid, fast installation, ring

Info
CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
<HAR>
Längder som passar för TRONIC-enkelledarmoduler







Fördelar
Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <VDE><HAR>.
<HAR>-märkningen är speciellt viktigt om kabeln används och skickas inom Europa.

Användningsområden
Förläggning i rör, öppet eller under puts och i stängda kabelkanaler med lock
För direkt läggning på rack, schakt och rör endast som en potentialutjämningsledare

Produktegenskaper
Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden
<HAR> kabelcertifikat enligt EN 50525-2-31
Följande färger ingår inte i den harmoniserade stadarden enligt EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grön (en färg), gul (en färg), alla dubbla färger (förutom grön-gul och gul-grön)

Design
Solid blank kopparledare
Ledarisolering: baserad på PVC

Tekniska data
Klassificering ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

H07V-U

	ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Ledaruppbyggnad:	Solid ledare enligt VDE 0295, klass 1/IEC 60228 klass 1
Minsta böjningsradie:	Enligt EN 50565-1 Fast: 4 x kabeldiametern
Märkspänning:	U_0/U: 450/750 V
Provspänning:	2500 V
Märkström:	VDE 0298 Del 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Temperaturområde:	Fast: -40 °C till +80 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
*för vanlig användning, **för försiktig böjning; YD = ytterdiameter

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

H07V-U

Produktinformation

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm²)	Yttre diameter (mm)	m/ring	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4527001	Grön/gul	1.5	2.6 - 3.2	100	14,4	19
4527011	svart	1.5	2.6 - 3.2	100	14,4	19
4527021	blå	1.5	2.6 - 3.2	100	14,4	19
4527031	brun	1.5	2.6 - 3.2	100	14,4	19
4527111	gul	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527121	grön	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527071	violett	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527041	röd	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527051	vit	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527061	grå	1.5	2.6 - 3.2	100	15	19
4527091	orange	1.5	2.6 - 3.2	100	14,4	19
4527002	Grön/gul	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527012	svart	2.5	3.2 - 3.2	100	24	30
4527022	blå	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527032	brun	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527112	gul	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527122	grön	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527072	violett	2.5	3.2 - 2.6	100	24	30
4527042	röd	2.5	3.2 - 3.9	100	25	30
4527052	vit	2.5	3.2 - 3.9	100	25	30
4527062	grå	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527092	orange	2.5	3.2 - 3.9	100	24	30
4527003	Grön/gul	4.0	3.6 - 4.4	100	40	44
4527033	brun	4.0	3.6 - 4.4	100	38,4	44
4527023	blå	4.0	3.6 - 4.4	100	40	44
4527013	svart	4.0	3.6 - 4.4	100	40	44
4527113	gul	4.0	3.6 - 4.4	100	40	44
4527073	violett	4.0	3.6 - 4.4	100	38,4	44
4527043	röd	4.0	3.6 - 4.4	100	40	44
4527053	vit	4.0	3.6 - 4.4	100	38,4	44
4527063	grå	4.0	3.6 - 4.4	100	38,4	44
4527093	orange	4.0	3.6 - 4.4	100	38,4	44
4527004	Grön/gul	6.0	4.1 - 5.0	100	60	63
4527014	svart	6.0	4.1 - 5.0	100	58	63
4527024	blå	6.0	4.1 - 5.0	100	60	63

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP


H07V-U

Produktinformation

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm²)	Yttre diameter (mm)	m/ring	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4527034	brun	6.0	4.1 - 5.0	100	58	63
4527114	gul	6.0	4.1 - 5.0	100	57,6	63
4527074	violett	6.0	4.1 - 5.0	100	58	63
4527044	röd	6.0	4.1 - 5.0	100	60	63
4527054	vit	6.0	4.1 - 5.0	100	57,6	63
4527064	grå	6.0	4.1 - 5.0	100	57,6	63
4527094	orange	6.0	4.1 - 5.0	100	57,6	63
4527011X	svart	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527031X	brun	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527021X	blå	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527001X	Grön/gul	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527061X	grå	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527041X	röd	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527071X	violett	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527051X	vit	1.5	2.6 - 3.2	350	14,4	19
4527012X	svart	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527032X	brun	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527022X	blå	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527002X	Grön/gul	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527062X	grå	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527042X	röd	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527072X	violett	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30
4527052X	vit	2.5	3.2 - 3.9	200	24	30

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

H07V-U



Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16