

H07V2-K i storförpackning

Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439

Info

Temperaturområde upp till 90 °C



Fördelar

Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <VDE><HAR>. <HAR>-märkningen är speciellt viktigt om kabeln används och skickas inom Europa. Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439

Användningsområden

Kopplings- och distributionsanläggningar för lågspänning
Skyddad installation i och på belysningsutrustningar
Skyddade installationer i rör och kabelkanaler samt vid kabeldragning och montering
Ledningsdragning i fabrik

Produktegenskaper

Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

EN 50525-2-31

Design

Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
Ledarisolering: Helfärgad baserad på PVC, 90°C, TI3-kvalitet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Ledaruppbyggnad:

Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Märkspänning:

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

H07V2-K i storförpackning

U_0/U : 450/750 V

H07V2-K i storförpackning

| | |
|-------------------|--|
| Provspänning: | 2500 V |
| Temperaturområde: | -10 °C till +90 °C drifttemperatur: Minsta installationstemperatur: 5°C |

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

H07V2-K i storförpackning

| Art nr | Ledarfärg | Ledararea (mm ²) | Yttre diameter (mm) | m/ring | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|----------|-----------|------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------|
| 4519001K | Grön/gul | 1,5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519002K | Grön/gul | 2,5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519003K | Grön/gul | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |
| 4519004K | Grön/gul | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519011K | svart | 1,5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519012K | svart | 2,5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519013K | svart | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |
| 4519014K | svart | 6 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519021K | blå | 1,5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519022K | blå | 2,5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519023K | blå | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |
| 4519024K | blå | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519031K | brun | 1,5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519032K | brun | 2,5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519033K | brun | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |
| 4519034K | brun | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519041K | röd | 1,5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519042K | röd | 2,5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519043K | röd | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |
| 4519044K | röd | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519051K | vit | 1.5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519052K | vit | 2.5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519053K | vit | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |
| 4519054K | vit | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519061K | grå | 1.5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519062K | grå | 2.5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519063K | grå | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |
| 4519064K | grå | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519071K | violett | 1.5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519072K | violett | 2.5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519073K | violett | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |
| 4519074K | violett | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519081K | rosa | 1.5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519082K | rosa | 2.5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519083K | rosa | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

H07V2-K i storförpackning

| Art nr | Ledarfärg | Ledararea (mm ²) | Yttre diameter (mm) | m/ring | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|----------|-----------|------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------|
| 4519084K | rosa | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519091K | orange | 1,5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519092K | orange | 2.5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519093K | orange | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |
| 4519094K | orange | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519111K | gul | 1.5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519112K | gul | 2.5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519113K | gul | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |
| 4519114K | gul | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519121K | grön | 1.5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519122K | grön | 2.5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519123K | grön | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | 45 |
| 4519124K | grön | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |
| 4519141K | mörkblå | 1.5 | 3,4 | 1500 | 14,4 | 22 |
| 4519142K | mörkblå | 2.5 | 4,1 | 900 | 24 | 31 |
| 4519143K | mörkblå | 4.0 | 4,8 | 100 | 38,4 | - |
| 4519144K | mörkblå | 6.0 | 5,3 | 400 | 57,6 | 65 |

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16