

H07V2-K

Harmoniserad, flexibel enkelledare för skyddad fast installation

Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439

Info

Temperaturområde upp till 90 °C



Fördelar

Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <VDE><HAR>.

<HAR>-märkningen är speciellt viktigt om kabeln används och skickas inom Europa.

Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439

Användningsområden

Kopplings- och distributionsanläggningar för lågspänning

Skyddad installation i och på belysningsutrustningar

Skyddade installationer i rör och kabelkanaler samt vid kabeldragning och montering

Ledningsdragning i fabrik

Produktegenskaper

Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

EN 50525-2-31

Design

Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5

Ledarisolering: Helfärgad baserad på PVC, 90°C, TI3-kvalitet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

H07V2-K

Ledaruppbyggnad:	Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie:	4x yttre diameter
Märkspänning:	U_0/U : 450/750 V
Provspänning:	2500 V
Temperaturområde:	-10 °C till +90 °C drifttemperatur: Minsta installationstemperatur: 5 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

H07V2-K

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	m/ring	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4519001	Grön/gul	1,5	3,4	100	14,4	22
4519002	Grön/gul	2,5	4,1	100	24	31
4519003	Grön/gul	4	4,8	100	38,4	45
4519004	Grön/gul	6	5,3	100	57,6	65
4519005	Grön/gul	10	6,8	100	96	109
4519006	Grön/gul	16	8,1	100	153,6	163
4519007	Grön/gul	25	10,2	100	240	251
4519008	Grön/gul	35	11,7	50	336	350
4519011	svart	1,5	3,4	100	14,4	22
4519012	svart	2,5	4,1	100	24	31
4519013	svart	4	4,8	100	38,4	45
4519014	svart	6	5,3	100	57,6	65
4519015	svart	10	6,8	100	96	109
4519016	svart	16	8,1	100	153,6	163
4519017	svart	25	10,2	100	240	251
4519018	svart	35	11,7	50	336	350
4519021	blå	1,5	3,4	100	14,4	22
4519022	blå	2,5	4,1	100	24	31
4519023	blå	4	4,8	100	38,4	45
4519024	blå	6	5,3	100	57,6	65
4519025	blå	10	6,8	100	96	109
4519026	blå	16	8,1	100	153,6	163
4519027	blå	25	10,2	100	240	251
4519028	blå	35	11,7	50	336	350
4519141	mörkblå	1,5	3,4	100	14,4	22
4519142	mörkblå	2,5	4,1	100	24	31
4519143	mörkblå	4	4,8	100	38,4	45
4519144	mörkblå	6	5,3	100	57,6	65
4519145	mörkblå	10	6,8	100	96	109
4519146	mörkblå	16	8,1	100	153,6	163
4519031	brun	1,5	3,4	100	14,4	22
4519032	brun	2,5	4,1	100	24	31
4519033	brun	4	4,8	100	38,4	45
4519034	brun	6	5,3	100	57,6	65
4519035	brun	10	6,8	100	96	109

H07V2-K

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	m/ring	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4519036	brun	16	8,1	100	153,6	163