

LiY med tvåfärgad isolation

Harmoniserad, flexibel enkelledare med ledare för telekommunikation och färgade ränder


LIY, styrkabel, PVC, tvinnad uppkopplingsledning för telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter, tvåfärgad helixisolering, flammhämmande, max. +70 °C

Info

PVC enkelledare

Kostnadseffektiv

Tvåfärgad spiralkabel av PVC



Användningsområden

Harmoniserad, flexibel enkelledare för koppling av telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter

Produktegenskaper

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Spole: d1 = 18 mm, d2 = 150 mm, b = 85 mm

Standarder/Godkännanden

Enligt VDE 0812

Design

Extra fintrådig koppartråd

Ledarisolering: PVC-baserad YI 2/TI 2 enligt VDE 0207-4

Design med färgade ränder

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Högsta spänning (peak):

900 V (0,25 mm²)

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

LiY med tvåfärgad isolation

Ledaruppbyggnad:	0,25 mm ² : ≥ 14 parter (var och en med 0,15 mm Ø)
Märkspänning:	Driftspänning < 50 VAC UPP - topp-toppspänning (peak-to-peak): ≤ 250 V
Provspänning:	2500 V (0,25 mm ²)
Temperaturområde:	Fast: -30 °C till +70 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Ikke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

LiY med tvåfärgad isolation

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	m/spole	Kopparindex (kg/km)
4502232S	blå/svart	0.25	1,5	250	2,4
4502262S	blå/vit	0.25	1,5	250	2,4
4502282S	brun/grön	0.25	1,5	250	2,4
4502292S	brun/vit	0.25	1,5	250	2,4
4502302S	gul/svart	0.25	1,5	250	2,4
4502312S	gul/röd	0.25	1,5	250	2,4
4502342S	grön/vit	0.25	1,5	250	2,4
4502372S	violett/vit	0.25	1,5	250	2,4
4502382S	orange/svart	0.25	1,5	250	2,4
4502392S	orange/vit	0.25	1,5	250	2,4
4502402S	röd/svart	0.25	1,5	250	2,4
4502422S	röd/vit	0.25	1,5	250	2,4
4502432S	vit/svart	0.25	1,5	250	2,4
4502442S	vit/blå	0.25	1,5	250	2,4
4502462S	vit/röd	0.25	1,5	250	2,4

LiY med tvåfärgad isolation

