

## LiYCY

Skärmad, PVC-baserad enkelledare

LiYCY, skärmad PVC enkel kärna enl. VDE 0812, användning i kopplingskåp och EMC-känsliga omgivningar



Störningssignaler

### Fördelar

Förhindrar elektromagnetiska störningar till andra komponenter

### Användningsområden

Kabeldraging för mätinstrument, apparatskåp, i elektriska komponenter, sändare och mottagare  
För EMC-känsliga miljöer

### Produktegenskaper

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2  
Ytterdiametern som anges per artikelnumret i tabellen är maxvärdet

### Standarder/Godkännanden

Enligt VDE 0812

### Design

Ledare av förtenta koppartrådar  
Ledarisolering: baserad på PVC  
Förtent kopparfläta  
Ytermantel: Baserad på PVC, transparent

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## LiYCY

Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
Högsta spänning (peak):	350 V (ej för starkström)
Provspänning:	800 V
Temperaturområde:	Flexibel: -5 °C till +70 °C Fast: -30 °C till +80 °C

### Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se [lapp.se/service](http://lapp.se/service) för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: [www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths](http://www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths)

Förpackningsstorlek: spole

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

LIYCY

Art nr	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4530101	0.14	2,8	7	13
4530102	0.25	3,3	9	18
4530103	0.5	3,6	15	20
4530104	0.75	3,9	18	31
4530105	1	4,7	25	35,9
4530106	1.5	5,1	30	39
4530107	2.5	6	35	55,3

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16