

X05V-K med tvåfärgad helixformad isolering

X05V-K, kraft- och styrkabel för intern ledningsdragning, PVC, 300/500 V, klass 5, tvåfärgad helixisolation, flamhämmande, spole

Info

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Tvåfärgad spiralkabel av PVC



Användningsområden

Intern ledningsdragning i apparater

Skyddad installation i och på belysningsutrustningar

Signalsystem i rör på och i puts

Produktegenskaper

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Spole: d1 = 18 mm, d2 = 200 mm, b = 85 mm

Standarder/Godkännanden

Baserad på EN 50525-2-31

Design

Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5

Ledarisolering: baserad på PVC

Design med färgade ränder

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad:

Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie:

4 x yttre diameter (AD) vid H05V-K-specifik användning; 2 x AD

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

X05V-K med tvåfärgad helixformad isolering

	vid försiktig böjning
Märkspänning:	U_0/U : 300/500 V
Provspänning:	2000 V
Märkström:	VDE 0298 Del 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Temperaturområde:	Fast: -40 °C till +70 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

X05V-K med tvåfärgad helixformad isolering

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	m/spole	m/låda	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4512261S	blå/vit	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512261K	blå/vit	0.5	2.1 - 2.5	-	4000	4,8	9
4512921S	mörkblå/vit	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512201S	svart/grön	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512211S	svart/röd	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512231S	blå/svart	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512241S	blå/grön	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512251S	blå/röd	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512271S	brun/svart	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512291S	brun/vit	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512311S	gul/röd	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512371S	violett/vit	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512381S	orange/svart	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512391S	orange/vit	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512401S	röd/svart	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512421S	röd/vit	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512441S	vit/blå	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512461S	vit/röd	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512341S	grön/vit	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512221S	svart/vit	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512281S	brun/grön	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512301S	gul/svart	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512321S	gul/vit	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512351S	violett/svart	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512431S	vit/svart	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512451S	vit/brun	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512471S	grå/svart	0.5	2.1 - 2.5	250	-	4,8	9
4512262S	blå/vit	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512922S	mörkblå/vit	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512202S	svart/grön	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512212S	svart/röd	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512232S	blå/svart	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512242S	blå/grön	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252S	blå/röd	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512252K	blå/röd	0.75	2.2 - 2.7	-	4000	7,2	12

X05V-K med tvåfärgad helixformad isolering

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm ²)	Yttre diameter (mm)	m/spole	m/låda	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4512272S	brun/svart	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512292S	brun/vit	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512312S	gul/röd	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512332S	grön/svart	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512372S	violett/vit	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512382S	orange/svart	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512392S	orange/vit	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512402S	röd/svart	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512412S	röd/gul	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512422S	röd/vit	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512422K	röd/vit	0.75	2.2 - 2.7	-	4000	7,2	12
4512442S	vit/blå	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512462S	vit/röd	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512342S	grön/vit	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512222S	svart/vit	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512282S	brun/grön	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512302S	gul/svart	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512322S	gul/vit	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512352S	violett/svart	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512432S	vit/svart	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512452S	vit/brun	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512472S	grå/svart	0.75	2.2 - 2.7	250	-	7,2	12
4512263S	blå/vit	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512923S	mörkblå/vit	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512203S	svart/grön	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512213S	svart/röd	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512233S	blå/svart	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512243S	blå/grön	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512253S	blå/röd	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512273S	brun/svart	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512293S	brun/vit	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512313S	gul/röd	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512333S	grön/svart	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512363S	violett/gul	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512373S	violett/vit	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

X05V-K med tvåfärgad helixformad isolering

Art nr	Ledarfärg	Ledararea (mm²)	Yttre diameter (mm)	m/spole	m/låda	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
4512383S	orange/svart	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512393S	orange/vit	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512393K	orange/vit	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512403S	röd/svart	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512413S	röd/gul	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423S	röd/vit	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512423K	röd/vit	1	2.4 - 2.8	-	2000	9,6	15
4512443S	vit/blå	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512463S	vit/röd	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512343S	grön/vit	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512223S	svart/vit	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512283S	brun/grön	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512303S	gul/svart	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512323S	gul/vit	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512353S	violett/svart	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512433S	vit/svart	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512453S	vit/brun	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15
4512473S	grå/svart	1	2.4 - 2.8	250	-	9,6	15

X05V-K med tvåfärgad helixformad isolering

